

Garant**Aluking tangencijalna glodača glava 90° HPC, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
125/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Tangencijalna glodača glava za glodanje **kuteva od točno 90°**. Djelomično s okomito namještenim oštricama za najveću točnost. Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući sustavu stezanja.

Tehnički opis

Stezni vijak za klin	219894 (SW3; 5,0 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BG.. 15L5..
Ø prihvatne rupe	40 mm
Ø reza D _c	125 mm
Vijak za podešavanje	219892
Ukupna duljina L _{ukupno}	63 mm
Stezni vijak	219893

Namjestive oštrice	2
Broj oštrica Z	8
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	219893
Pritezni vijak za svornjake	219894
Vijak za namještanje	219892