

Garant**Pločica za glodanje 90 °, HB7720, maks. dubina glodanja S_{maks} : 0,9mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 217490 0,9 |
| GTIN | 4045197217462 |
| Razred artikla | 21C |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|--|
| Debljina pločica | 2,34 mm |
| Maksimalna dubina glodanja S_{maks} | 0,9 mm |
| Tip | 04 |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Vanjski \varnothing D | 7,9 mm |
| Vrsta | HB7720 |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--|--------------|-------|---------|
|--|--------------|-------|---------|

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 600 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 500 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 400 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 260 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 220 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 180 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 100 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | P |
| Čelik < 55 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 60 m/min | H |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 45 m/min | H |
| Čelik < 65 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 35 m/min | H |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 130 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 100 m/min | S |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 120 m/min | K |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |