



Kutna glodača glava 90° MECH11, Weldon drška, Ø D / Zeff: 40/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227453 40/4
GTIN	4960664526345
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine a_e pri jednakim dubinama rezanja a_p . Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	55 mm
Ø reza D_c	40 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	126 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308
Duljina izboja L_1	64 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	4
Broj izmjenjivih okretnih pločica	24
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------