


Kutna glodača glava 90° MEC11T, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/7mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227310 80/7
GTIN	4960664449002
Razred artikla	250

Opis
Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø reza D_c	80 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	10 mm
Broj oštrica Z	7
Kut uranjanja α_{maks}	0,16 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	73 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------