




Kutna glodača glava 90° MEC11T, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227305 25/3
GTIN	4960664406579
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza a_p maks	10 mm
Ø reza D_c	25 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	88 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø drške D_s h6	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Duljina izboja L_1	32 mm
Broj oštrica Z	3
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	18 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	48 mm
Interpolacija Ø D_{min}	44 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,64 stupanj
Ø D_3	19 mm

Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------