

Garant**Aluking tangencijalna glodača glava 90° HPC, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214515 50/3
GTIN	4045197610676
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Tangencijalna glodača glava za glodanje **kuteva od točno 90°**. Djelomično s okomito namještenim oštricama za najveću točnost. Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući sustavu stezanja.

Tehnički opis

Stezni vijak za klin	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Ø prihvatne rupe	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BG.. 15L5..
Ø reza D _c	50 mm
Stezni vijak	219893
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Broj oštrica Z	3

Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Pritezni vijak za svornjake	219894
Vijak za namještanje	219892
Stezni vijak	219893