



## Kutna glodača glava 90° MEC11T, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 40/5Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227300 40/5L
GTIN	4960664396153
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

### Tehnički opis

Ø reza $D_c$	40 mm
Ø drške $D_s$ h6	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	150 mm
Duljina izboja $L_1$	50 mm
Broj oštrica Z	5
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	33 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	78 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	74 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,35 stupanj
Ø $D_3$	34 mm

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229708
--------------	--------