


**BDGT 11T304 FR-JA, GW25, tip: ALU**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227326 ALU
GTIN	4960664457854
Razred artikla	25A

**Opis**
**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$ . Točno  $90^\circ$  do  $a_p = 5,5$  mm.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,05 – 0,33 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,05 – 0,33 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDGT 11T304 FR-JA
Vrsta	GW25
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	700 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	250 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		