


Garant**SDHX 0903 AFTN, HB7515, tip: ST1400**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214439 ST1400
GTIN	4045197554413
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

- **Izmjenjive pločice za velike brzine rezanja i posmake.**
- **Precizno sinterirano i brušeno za najbolje kvalitete površine.**
- **Struktura od fine granulacije za veliku žilavost i otpornost na trošenje.**

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 3 \text{ mm}$.

Posmak f_z po zubu: 0,14 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,14 mm
Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SDHX 0903 AFTN
Vrsta	HB7515
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	410 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	290 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	190 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	190 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	190 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		