


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 214531 ALU |
| GTIN | 4045197675347 |
| Razred artikla | 21B |

Opis**Izvedba:**

Precizno brušene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, savršene za obradu aluminijskih materijala s tankom stijenkom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \text{ maks}} = 10$ mm.

Posmak f_z po zubu: 0,25 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tip | ALU |
| Posmak f_z po zubu | 0,25 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BGHX 15L5 PCTR |
| Vrsta | HB7810 |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 900 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 600 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 350 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |