




Kutna glodača glava 90° MECH11, s provrtom, Ø D / Zeff: 40/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine a_e pri jednakim dubinama rezanja a_p . Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308
maksimalna dubina reza $a_{p\ maks}$	37 mm
Ø reza D_c	40 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	4
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Broj izmjenjivih okretnih pločica	16
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutaranje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------