

Garant

Aluking tangencijalna glodača glava 90° HPC, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/4mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214515 63/4
GTIN	4045197610683
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Tangencijalna glodača glava za glodanje **kuteva od točno 90°**. Djelomično s okomito namještenim oštricama za najveću točnost. Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući sustavu stezanja.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Stezni vijak za klin	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Vijak za podešavanje	219892
Ø reza D_c	63 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BG.. 15L5..
Stezni vijak	219893

Namjestive oštrice	1
Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Pritezni vijak za svornjake	219894
Stezni vijak	219893
Vijak za namještanje	219892