

**Kutna glodača glava 90° MEC11T, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227305 16/2
GTIN	4960664406517
Razred artikla	250

**Opis****Opis:**

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	68 mm
Duljina izboja $L_1$	25 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	10 mm
Ø reza $D_c$	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	9 mm
Interpolacija Ø $D_{\text{maks}}$	30 mm
Interpolacija Ø $D_{\text{min}}$	26 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	1,27 stupanj
Ø $D_3$	10 mm

Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229708
--------------	--------