



## Kutna glodača glava 90° MECH11, s provrtom, Ø D / Zeff: 50/6mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227455 50/6
GTIN	4960664526406
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine  $a_e$  pri jednakim dubinama rezanja  $a_p$ . Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.

### Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	22 mm
Ø reza $D_c$	50 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	63 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	6
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	46 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	30
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutaranje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229708
--------------	--------