



Kutna glodača glava 90° MEC11T, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227305 16/2L
GTIN	4960664406500
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ø drške D ₅ h6	12 mm
Ø reza D _C	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ukupna duljina L _{ukupno}	68 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Duljina izboja L ₁	23 mm
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	9 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	30 mm
Interpolacija Ø D _{min}	26 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,27 stupanj
Ø D ₃	10 mm

Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------