



Kutna glodača glava 90° MECH11, Cilindrična drška, Ø D / Zeff: 32/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227450 32/4
GTIN	4960664503766
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine a_e pri jednakim dubinama rezanja a_p . Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.

Tehnički opis

učinkovit broj oštrica Z_{eff}	4
Ø drške D_s h6	32 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø reza D_c	32 mm
Duljina izboja L_1	55 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308
maksimalna dubina reza $a_{p\ maks}$	46 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	140 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308
Broj izmjenjivih okretnih pločica	20
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------