

**Garant****Aluking tangencijalna glodača glava 90° HPC, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214515 80/5
GTIN	4045197610690
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Tangencijalna glodača glava za glodanje **kuteva od točno 90°**. Djelomično s okomito namještenim oštricama za najveću točnost. Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući sustavu stezanja.

**Tehnički opis**

Ø reza D <sub>c</sub>	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BG.. 15L5..
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	50 mm
Stezni vijak za klin	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Stezni vijak	219893
Ø prihvatne rupe	27 mm
Vijak za podešavanje	219892

Namjestive oštrice	1
Broj oštrica Z	5
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Pritezni vijak za svornjake	219894
Stezni vijak	219893
Vijak za namještanje	219892