

**Kutna glodača glava 90° MEC11T, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 20/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227315 20/2
GTIN	4960664672905
Razred artikla	250

Opis**Opis:**

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Prihvatni navoj M	M10
Ø reza D_c	20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	30 mm
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Broj oštrica Z	2
Interpolacija Ø D_{maks}	38 mm
Interpolacija Ø D_{min}	34 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,88 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	13 mm
Ø D_3	14 mm

Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------