


**BDMT 11T312 ER-JT, PR1225, tip: ST1400**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227338 ST1400
GTIN	4960664609376
Razred artikla	25A

**Opis**
**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$ . Točno  $90^\circ$  do  $a_p = 5,5$  mm.

Kutni radijus: 1,2 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,07 – 0,11 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,07 – 0,11 mm
Tip	ST1400
Kutni radijus	1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T312 ER-JT
Vrsta	PR1225
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		