



Kutna glodača glava 90° MEC11T, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Ukupna duljina L_{ukupno}	30 mm
Prihvatni navoj M	M10
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ø reza D_c	20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	3
Interpolacija Ø D_{maks}	38 mm
Interpolacija Ø D_{min}	34 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,88 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	13 mm
Ø D_3	14 mm
Izvedba drške	s navojem

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------