

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1210, tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227480 GG
GTIN	4960664622603
Razred artikla	25A

Opis**Napomena:**

Glodala se opremaju jednakim brojem izmjenjivih pločica oblika N2 i N3. Pazite na upute za pozicioniranje na glodačkoj glavi.
Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$.

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z po zubu: 0,09 – 0,2 mm

Tehnički opis

Tip	GG
Posmak f_z po zubu	0,09 – 0,2 mm
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308 ER-N2
Vrsta	PR1210
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		