


**Garant****Pločica za glodanje 60°, HB7720, korak: M20X2,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217505 M20X2,5
GTIN	4045197284785
Razred artikla	21C

**Opis****Napomena:**

**Pločice od 55° na upit. Kod pločica za rezanje navoja s korigiranim profilom** otpada korekcija promjera koji valja programirati. (Vidi podatke o rezanju i napomene u priručniku za narezivanje). Stoga se ove pločice može primjenjivati samo za navedene navoje.

**Tehnički opis**

Za navoj $\geq$	samo M20x2, 5 korigirani profil
Debljina pločica	3,5 mm
Dubina t	1,444 mm
Geometrija ploče	Puni profil
Vanjski $\varnothing$ D	16 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	2,5 mm
Primjena	Unutarnja
Vrsta	HB7720

Rezni materijal	HM
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Tip	02
Broj oštrica Z	3
Smjer rezanja	desno i lijevo
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	H

Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		