

**Garant**

**Glodača glava za navoje s izmjenjivim pločicama, Weldon drška, Stvarni Ø DW / duljina slobodnog dijela L1: 11,5/20mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218000 11,5/20
GTIN	4045197411815
Razred artikla	21R

**Opis****Upotreba:**

- Za cilindrične unutarnje i vanjske navoje; ostale izmjenjive pločice i alati na upit.
- Za navoje prolaznih i slijepih rupa.
- Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.
- Nema problema sa odvođenjem odvojenih čestica, jer su kratke.
- Mala sila rezanja.

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Stezni vijak	219923
Veličina pločice	11
Djelatni Ø D	11,5 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	20 mm
Broj oštrica Z	1
Broj steznih utora	1
Ukupna duljina	85 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena kod vrste bušenja	slijepa rupa

Primjena kod vrste bušenja	prolazna rupa
Smjer rezanja	lijevo i desno
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

---

**Pribor**

Stezni vijak	219923
--------------	--------