

**BDMT 11T302 ER-JS, CA6535, tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227361 S
GTIN	4960664686186
Razred artikla	25A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$. Točno 90° do $a_p = 5,5$ mm.

Kutni radijus: 0,2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,06 – 0,1 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,06 – 0,1 mm
Tip	S
Kutni radijus	0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T302 ER-JS
Vrsta	CA6535
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		