

Garant

Glodača glava za navoje s izmjenjivim pločicama, Weldon drška, Stvarni Ø DW / duljina slobodnog dijela L1: 20/43mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218000 20/43
GTIN	4045197411839
Razred artikla	21R

Opis**Upotreba:**

- Za cilindrične unutarnje i vanjske navoje; ostale izmjenjive pločice i alati na upit.
- Za navoje prolaznih i slijepih rupa.
- Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.
- Nema problema sa odvođenjem odvojenih čestica, jer su kratke.
- Mala sila rezanja.

Tehnički opis

Stezni vijak	279810 5
Veličina pločice	16
Ø drške D _s	20 mm
Djelatni Ø D	20 mm
Duljina izboja L ₁	43 mm
Broj oštrica Z	1
Broj steznih utora	1
Ukupna duljina	95 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena kod vrste bušenja	slijepa rupa

Primjena kod vrste bušenja	prolazna rupa
Smjer rezanja	lijevo i desno
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo