

Garant

Glodača glava za navoje s izmjenjivim pločicama, Weldon drška, Stvarni Ø DW / duljina slobodnog dijela L1: 30/52mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218000 30/52
GTIN	4045197411853
Razred artikla	21R

Opis**Upotreba:**

- Za cilindrične unutarnje i vanjske navoje; ostale izmjenjive pločice i alati na upit.
- Za navoje prolaznih i slijepih rupa.
- Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.
- Nema problema sa odvođenjem odvojenih čestica, jer su kratke.
- Mala sila rezanja.

Napomena:

Izvedba s dvostrukom HB steznom površinom.

Tehnički opis

Djelatni Ø D	30 mm
Veličina pločice	27
Ø drške D _s	25 mm
Duljina izboja L ₁	52 mm
Stezni vijak	219925
Broj oštrica Z	1
Broj steznih utora	1
Ukupna duljina	110 mm
Izvedba drške	Weldon drška

Primjena kod vrste bušenja	slijepa rupa
Primjena kod vrste bušenja	prolazna rupa
Smjer rezanja	lijevo i desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

Pribor

Stezni vijak	219925
--------------	--------