

Garant

Izmjenjiva pločica za glodanje navoja za unutarnje i vanjske navoje 55°, HB7720, navoja po colu: 11

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218024 11
GTIN	4045197412386
Razred artikla	21D

Opis**Izvedba:**

Čvrsta izmjenjiva pločica. 2-struka upotreba.

- **Široko područje primjene zahvaljujući univerzalnoj geometriji lomača odvojene čestice.**
- **Visoka točnost ponavljanja.**

Upotreba:

Za unutarnji i vanjski navoj 55° prema normi B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.

Razred tolerancije Medium Class A.

Tehnički opis

unutarnja/vanjska primjena	Izvana
unutarnja/vanjska primjena	Iznutra
Navoji po colu	11
Nagib navoja	2,309 mm
Broj oštrica Z	10
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

Vrsta navoja	BSP
Vrsta navoja	BSP-LH
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	BSW-LH
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	G-LH
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Veličina pločice	27 mm
Posmak f_z u čeliku < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Posmak f_z u INOX-u < 900 N/mm ²	0,05 mm
Smjer rezanja	desno i lijevo
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	120 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	80 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	M

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	K
CuZn	prikladno	120 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		