

Garant

Visokoučinkovita glodača glava za navoje, Weldon drška, Stvarni Ø D / duljina slobodnog dijela L1: 10/20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	218050 10/20
GTIN	4045197645517
Razred artikla	21R

Opis

Izvedba:

HPC glodala za navoje za **skraćenje vremena strojne obrade.**

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv **za desne i lijeve vanjske i unutarnje navoje.** Za obradu **provrti i osnovnih rupa.**

Napomena:

Glodača glava br. 218050 vel. 17/26 i 17/36 prikladna za nagibe do 2,5 mm.
Glodača glava br. 218050 vel. 30/65 prikladna za nagibe do < 5.

Tehnički opis

Djelatni Ø D	10 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	68 mm
Ø drške D _s	12 mm
Vijak za fiksiranje	219859
Veličina pločice	19
Duljina izboja L ₁	20 mm
Broj oštrica Z	1
Broj steznih utora	1
Izvedba drške	Weldon drška

Primjena kod vrste bušenja	slijepa rupa
Primjena kod vrste bušenja	prolazna rupa
Smjer rezanja	lijevo i desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

Pribor

Stezni vijak	219859
--------------	--------