

**Garant**

**Visokoučinkovita glodača glava za navoje, Weldon drška, Stvarni Ø D / duljina slobodnog dijela L1: 11,7/25,5mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	218050 11,7/25,5
GTIN	4045197645524
Razred artikla	21R

## Opis

### Izvedba:

**HPC glodala** za navoje za **skraćanje vremena strojne obrade.**

### Upotreba:

Univerzalno primjenjiv **za desne i lijeve vanjske i unutarnje navoje.** Za obradu **provrti i osnovnih rupa.**

### Napomena:

Glodača glava br. 218050 vel. 17/26 i 17/36 prikladna za nagibe do 2,5 mm.<br>Glodača glava br. 218050 vel. 30/65 prikladna za nagibe do < 5.

## Tehnički opis

Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Vijak za fiksiranje	219859
Djelatni Ø D	11,7 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	73,5 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	25,5 mm
Veličina pločice	19
Broj oštrica Z	1
Broj steznih utora	1
Izvedba drške	Weldon drška

Primjena kod vrste bušenja	slijepa rupa
Primjena kod vrste bušenja	prolazna rupa
Smjer rezanja	lijevo i desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

---

**Pribor**

Stezni vijak	219859
--------------	--------