


**Garant**

**Izmjenjiva pločica za glodanje navoja za unutarnje navoje 60°, HB7720, korak: 1,5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218007 1,5
GTIN	4045197412010
Razred artikla	21D

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta izmjenjiva pločica. 2-struka upotreba.

- **Široko područje primjene zahvaljujući univerzalnoj geometriji lomača odvojene čestice.**
- **Visoka točnost ponavljanja.**

**Upotreba:**

**Za metričke unutarnje navoje** prema DIN / ISO (DIN 13) polje tolerancije 6H.

**Tehnički opis**

unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja
Puni profil	da
Nagib navoja	1,5 mm
Broj oštrica Z	10
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH

Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Veličina pločice	16 mm
Posmak $f_z$ u čeliku < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Posmak $f_z$ u INOX-u < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Smjer rezanja	desno i lijevo
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	120 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	80 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	K
CuZn	prikladno	120 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

