

**Prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni, Ø drške d1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319107 20
GTIN	4067263224457
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

h_6	30 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
Širina drške b_3	13 mm
b_2	27 mm
b_1	52 mm

h ₅	25 mm
h ₂	22 mm
Ø drške d ₁	20 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 20
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata