

**Prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni, Ø drške d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319107 16
GTIN	4067263224440
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

h_5	20 mm
b_2	24 mm
h_6	22 mm
b_1	43 mm
h_2	17 mm
Širina drške b_3	13 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 16

Ø drške d ₁	16 mm
l ₁	44 mm
h ₁	12 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata