


**Prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni, Ø drške d1: 50mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319107 50
GTIN	4067263224488
Razred artikla	32V

**Opis**
**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

**Upotreba:**

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnički opis**

$h_2$	34 mm
$b_2$	50 mm
Širina drške $b_3$	26 mm
$h_5$	50 mm
$l_1$	100 mm
$h_6$	60 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50

b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
Ø drške d <sub>1</sub>	50 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata