

**Prihvat za alat oblik C2 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319117 30
GTIN	4067263237419
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

h ₁	20 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
b ₂	35 mm
h ₆	38 mm
b ₁	70 mm
Ø drške d ₁	30 mm
Širina drške b ₃	17 mm

l_1	70 mm
h_2	29 mm
h_5	28 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata