

**Prihvat za alat oblik C2 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319117 16
GTIN	4067263224495
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

**Upotreba:**

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnički opis**

Kod boje za VDI dršku	VDI 16
Širina drške b <sub>3</sub>	13 mm
Ø drške d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>2</sub>	17 mm
h <sub>5</sub>	20 mm
h <sub>6</sub>	22 mm
b <sub>1</sub>	43 mm

b <sub>2</sub>	24 mm
h <sub>1</sub>	12 mm
l <sub>1</sub>	44 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata