

**Prihvat za alat oblik C2 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319117 50
GTIN	4067263237433
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Ø drške d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
Širina drške b ₃	26 mm
h ₁	32 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50
h ₂	34 mm
h ₆	60 mm

h_5	50 mm
b_2	50 mm
l_1	100 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata