

**Prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, Ø drške d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319127 16
GTIN	4067263237457
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

**Upotreba:**

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnički opis**

$b_2$	24 mm
$h_1$	12 mm
$h_5$	20 mm
Ø drške $d_1$	16 mm
$b_1$	43 mm
Širina drške $b_3$	13 mm
$h_6$	22 mm

Kod boje za VDI dršku	VDI 16
$l_1$	44 mm
$h_2$	17 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata