


**Prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, Ø drške d1: 40mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319127 40
GTIN	4067263237488
Razred artikla	32V

**Opis**
**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

**Upotreba:**

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnički opis**

$h_1$	25 mm
Širina drške $b_3$	20,5 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	85 mm
Ø drške $d_1$	40 mm
$b_2$	42,5 mm
$h_6$	48 mm

h <sub>5</sub>	32,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata