



Prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, Ø drške d1: 30mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319127 30
GTIN	4067263237471
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

b ₁	70 mm
b ₂	35 mm
h ₅	28 mm
Ø drške d ₁	30 mm
l ₁	70 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
h ₁	20 mm

Širina drške b_3	17 mm
h_2	29 mm
h_6	38 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata