



## Prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, Ø drške d1: 50mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319127 50
GTIN	4067263237495
Razred artikla	32V

### Opis

#### Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

#### Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Tehnički opis

Ø drške d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	100 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
b <sub>1</sub>	100 mm

Širina drške $b_3$	26 mm
$h_1$	32 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata