

**Garant**

**GARANT Master ECO VDI prihvata za alat oblik B2 radijalni lijevi, kratki, Ø drške d1: 40mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319016 40
GTIN	4067263237532
Razred artikla	31V

## Opis

### Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

### Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Tehnički opis

$h_5$	34,5 mm
$h_6$	48 mm
Ø drške $d_1$	40 mm
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm
$l_2$	44 mm

Kod boje za VDI dršku	VDI 40
$l_1$	22 mm
$b_2$	42,5 mm
Oblik	B
Vrsta proizvoda	VDI držač alata