



Prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, Ø drške d1: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319127 20
GTIN	4067263237464
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

l_1	55 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Širina drške b_3	13 mm
h_5	25 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 20

Ø drške d ₁	20 mm
b ₂	27 mm
h ₂	22 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata