



Prihvat za alat oblik C4 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 50mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319137 50
GTIN	4067263237648
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

h_5	50 mm
Ø drške d_1	50 mm
b_1	100 mm
h_1	32 mm
b_2	50 mm
h_2	34 mm
l_1	100 mm

h ₆	60 mm
Širina drške b ₃	30 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata