



Prihvat za alat oblik C4 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319137 40
GTIN	4067263237631
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Kod boje za VDI dršku	VDI 40
l_1	85 mm
b_1	85 mm
b_2	42,5 mm
Ø drške d_1	40 mm
h_6	48 mm
h_5	32,5 mm

h_1	25 mm
h_2	34 mm
Širina drške b_3	25,5 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata