



Prihvat za alat oblik C4 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319137 16
GTIN	4067263237600
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

h_1	12 mm
Ø drške d_1	16 mm
h_6	22 mm
h_2	17 mm
b_2	24 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 16
h_5	20 mm

Širina drške b_3	13 mm
l_1	44 mm
b_1	43 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata