

Garant**GARANT Master ECO VDI prihvat za alat oblik B5 radijalni desni, dugi, Ø drške d1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319046 40
GTIN	4067263237761
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i GARANT Eco – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Kod boje za VDI dršku	VDI 40
l_2	44 mm
h_1	25 mm

b_2	75,5 mm
h_6	48 mm
\varnothing drške d_1	40 mm
l_1	22 mm
h_5	38,5 mm
b_1	118 mm
Oblik	B
Vrsta proizvoda	VDI držač alata