

Garant

GARANT Master ECO VDI prihvat za alat oblik B5 radijalni desni, dugi, Ø drške d1: 30mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319046 30
GTIN	4067263237754
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i GARANT Eco – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Kod boje za VDI dršku	VDI 30
h ₅	36 mm
l ₁	22 mm

l_2	40 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
Ø drške d_1	30 mm
h_1	20 mm
h_6	38 mm
Oblik	B
Vrsta proizvoda	VDI držač alata