

Garant**GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik B6 radijalni lijevi, dugi, Ø drške d1: 40mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319056 40
GTIN	4067263237785
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i GARANT Eco – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Kod boje za VDI dršku	VDI 40
b ₂	75,5 mm
b ₁	118 mm

Ø drške d ₁	40 mm
l ₁	22 mm
h ₆	48 mm
l ₂	44 mm
h ₅	38,5 mm
h ₁	25 mm
Oblik	B
Vrsta proizvoda	VDI držač alata