

**Garant**

**GARANT Master ECO VDI prihvat za alat oblik B8 radijalni lijevi, dugi, Ø drške d1: 30mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 319076 30     |
| GTIN           | 4067263237914 |
| Razred artikla | 31V           |

**Opis****Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

**Upotreba:**

Pretežno za vanjsku obradu.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnički opis**

|                |        |
|----------------|--------|
| b <sub>2</sub> | 65 mm  |
| l <sub>2</sub> | 40 mm  |
| l <sub>1</sub> | 22 mm  |
| b <sub>1</sub> | 100 mm |
| h <sub>5</sub> | 38 mm  |
| h <sub>6</sub> | 38 mm  |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| h <sub>1</sub>         | 20 mm           |
| Kod boje za VDI dršku  | VDI 30          |
| Ø drške d <sub>1</sub> | 30 mm           |
| Oblik                  | B               |
| Vrsta proizvoda        | VDI držač alata |