

Garant**GARANT Master ECO VDI prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni, Ø drške d1: 40mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319106 40
GTIN	4067263237969
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i GARANT Eco – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

h ₅	32,5 mm
l ₁	85 mm
b ₂	42,5 mm
b ₁	85 mm

Ø drške d_1	40 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
h_1	25 mm
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Širina drške b_3	20,5 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata